

Schrumpfen

Schnelles Schrumpfen von Kapseln und Sleeves mit hoher Prozesssicherheit durch Temperatur- und Luftmengenregelung.

Das Heissluftgebläse **COMPACT** ermöglicht höchste Durchlaufgeschwindigkeiten. Das Volumen beträgt bis zu 900 L/min und je nach Gerätetyp bis zu 800°C.



Einsatz des Heissluftgebläses **COMPACT** mit Schrumpfreflektor

Trocknen, Säubern, Kühlen



Das Hochdruckgebläse Typ **HD240** als Luftversorgung und

die Abblasdüsen
(300mm & 500mm Länge)

bilden ein starkes Team.

Mit dem leistungsstarken Luftherhitzer Typ **L62** optimieren Sie Ihr Trockenergebnis.



HERZ GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Biberweg 1, 56566 Neuwied

Tel.: 02622/ 81086

Fax.: 02622/ 81080

www.herz-gmbh.com

info@herz-gmbh.com